


Паспорт



Комплект уголков опорных, серии УО

ИДФУ.290609.00X ПС
ТУ РБ 800008148.001-2003



ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Сохраняйте паспорт в течение гарантийного срока.

ISO
9001

Номер изделия	Артикул	Габариты (мм)			Масса (кг) 2 шт.	Нагрузка (кг)
		Высота	Ширина	Глубина		
29060900800	УО-39	53	42,5	380	1,2	150
29060900100	УО-45			440	1,6	
29060900200	УО-58			570	1,9	
29060900500	УО-62			610	2	
29060900600	УО-65			640	2,1	
29060900300	УО-75			740	2,5	
29060900700	УО-85			840	2,7	
29060900400	УО-100			990	3,3	

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Изделие предназначено для дополнительной опоры установленного и закрепленного в шкафу оборудования.

1.2. Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +5 до +40°C, при верхнем рабочем значении относительной влажности 45-80% при температуре 25°C, атмосферном давлении 60,0-106,7 мПа (450-880 мм. рт. ст.)

2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1. Изделие изготовлено из оцинкованной стали толщиной 2,5мм, нагрузка до 150кг.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1 Изделие (2 шт.); комплект крепежа (1 шт.); паспорт (1 шт.)

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения

4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня поставки. Срок службы 20 лет.

4.3 Гарантийный срок хранения не больше 6 месяцев.

4.4 Сохраняйте паспорт в течении гарантийного срока. Гарантия представляется при наличии заполненного паспорта.

5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

5.1 Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.

5.2 Транспортирование изделия в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения С по ГОСТ 23170-78 в части воздействия климатических факторов по группе 3 по ГОСТ 15150-69.

5.3 Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150-69.

5.4 Утилизацию изделия производить по общим правилам, действующим у потребителя.

6. АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, аг. Колодищи, ул. Минская, дом 67А, тел. +375 (17) 500-00-00, e-mail:

info@cmo.ru, сайт: www.cmo.ru


РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

УО-39 (Устанавливается только в шкафы ШТВ-Н)

ВИД СПЕРЕДИ




ВИД СВЕРХУ/СНИЗУ



УО-45....УО-100 (Устанавливается в шкафы ШТК-СП, ШТК-М)


Пазы для крепления к монтажным направляющим



УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

Установка УО-39

- 1) Установите УО-39 на монтажную панель
- 2) При помощи самонарезающих винтов (4шт) зафиксируйте уголок на монтажной панели.
- 3) Прodelайте описанное выше с другой стороны шкафа.
- 4) УО устанавливаются как полкой вверх, так и полкой вниз.



Установка УО-45 УО-100

- 1) Установите клетчатые гайки на необходимой высоте в центральное отверстие юнита на передней и задней вертикальных направляющих.
- 2) Зафиксируйте изделие винтами М6 на вертикальных направляющих.
- 3) Прodelайте описанное выше с другой стороны шкафа.
- 4) Изделия устанавливаются как полкой вверх, так и полкой вниз.

